

HEDI

Lampes pour machine, Type: 6LED



Données de commande

N° commande	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.

Lampe pour machines classique, faisceau large. Tête de lampe pivotante à 340° et inclinable grâce à l'articulation à rotule. Avec ampoule interchangeable.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Puissance lumineuse	7 W
Zone ATEX	aucune
Puissance	blanc froid
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Indice de protection IP	IP 20
Puissance absorbée	7 W
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux	621 lm
Ampoule	LED
Type de produit	Lampes pour machine