

Garant**Plaquette pour foret à centrer CN, HB225, Type: 10****Données de commande**

N° commande	231521 10
GTIN	4062406565510
Classe d'article	21Y

Description**Utilisation:**

Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d'utilisation fixe sur tour. **Ne pas utiliser pour la gravure.**

Remarque(s):

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Description technique

Type	10
Revêtement	AlCrN
Nombre de changements/dents	4
Code ISO	SOGT 080208
Nuance	HB225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		