


**Garant****Plaquette à rayons, HB225, Type / Rayon R: 16/2****Données de commande**

N° commande	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Classe d'article	21Y

**Description****Exécution:**

Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

**Utilisation:**

Pour rayons convexes sur les  $\varnothing$  extérieurs ou dans des alésages.

**Adapté(s) pour:**

231500 réf. 16

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

**Description technique**

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Revêtement	TiAlN
Nombre de changements/dents	2

Type	16
Z	3,5 mm
Rayon R	2 mm
Y	1,5 mm
Nuance	HB225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		