

Garant**Jeu de plaquettes à rayons, HB225, Type / Rayon R: 16/1-3****Données de commande**

N° commande	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Classe d'article	21Y

Description**Exécution:**

Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

Utilisation:Pour rayons convexes sur les \varnothing extérieurs ou dans des alésages.**Adapté(s) pour:**

231500 réf. 16

Contenu:

1 plaquette réversible à rayons de chaque 231527: Réf. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Description technique

Nuance	HB225
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N

Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	65 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		