



Appareils de mesure de longueur compacts Millimar C 1200, Type: 1200M



Données de commande

N° commande	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Boîtier compact avec écran couleur TFT à haute résolution et fort contraste. Entrée pour 1 palpeur inductif. Ecran inclinable progressivement pour un angle de vision optimal. Sens de mesure commutable. Fonctionnement sur piles et sur secteur.

Fonctionnement:

- **Fonctions de mesure dynamiques: Max, Min, Max-Min.**
- **Centrage de l'affichage sur la valeur médiane des seuils de tolérance.**
- **Menu protégé par mot passe.**

Utilisation:

Comme afficheurs pour palpeurs inductifs pour tâches de mesure simples (+ A, – A). Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production. Pour palpeurs inductifs compatibles Mahr.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation secteur (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Accessoire(s):

Câble de données 498938.

Description technique

Résolution maximale	0,1 µm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Plage de mesure	±3 à ±5000 µm
Longueur	150 mm
Largeur	130 mm
Poids	1 kg
Graduation réglable	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Hauteur	170 mm
Compatibilité	Mahr
Affichage	numérique
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Afficheur

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498938 USB2
Câble de connexion Type R2	498938 R2
Palpeur inductif Type 2004T	434760 2004T
Câble de connexion Type D2	498938 D2
Palpeur inductif enfichable Type 1300MA	434750 1300MA
Palpeur inductif Type 2004M	434760 2004M
Palpeur inductif enfichable Type 1300TA	434750 1300TA