

Kroepelin
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur numérique avec touche de mesure à bille, Plage de mesure: 0-50mm****Données de commande**

N° commande	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2, câble de données 497440 et adaptateur radio 498954 réf. A5.

Description technique

Longueur contact de mesure inférieur Hf	30 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	167 mm
Ø bille en carbure	3 mm
Plage de mesure	0 - 50 mm
Répétabilité	0,03 mm

Force de mesure	0,9 - 1,2 N
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	2
Indice de protection IP	IP 67
Erreur admissible	0,05 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb	30 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Incrément numérique convertible	0,02 mm
Incrément numérique convertible	0,05 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Bluetooth
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S
Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S