

Garant**Mini-plaquette pour alésage intérieur avec brise-copeaux à droite, HB720, Ø Dmin: 11 mm**

Données de commande

N° commande	270021 11
GTIN	4062406564896
Classe d'article	21I

Description technique

Dim. plaquette Ø d	8 mm
Distance pointes-centre L ₃	6,7 mm
Rayon R	0,2 mm
Ø min. D _{min}	11 mm
Epaisseur plaquette T	4 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,15 - 0,5 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
Angle d'affûtage α	70 degré
Profondeur coupe max. t _{max}	2,3 mm
Revêtement	TiCN
Série	Mini

Nuance	HB720
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		