



## Douille pour bougies d'allumage, 3/8 pouce, Ouverture: 20,8mm



### Données de commande

N° commande	637340 20,8
GTIN	4000896040674
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**. Douilles 6 pans.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Ø côté réception	27,2 mm
Ouverture	20,8 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Longueur	65 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Ressort à couronne
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille