



Douille pour bougies d'allumage, 3/8 pouce, Ouverture: 16mm



Données de commande

N° commande	637340 16
GTIN	4000896040131
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**. Douilles 6 pans.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	21,7 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Longueur	60 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Ressort à couronne
Ouverture	16 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille