

Garant**Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/7mm****Données de commande**

N° commande	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système de fraise grande avance pour **diamètres d'usinages plus petits** et **profondeurs d'utilisation supérieures**. Particulièrement **efficace grâce au nombre de dents élevé**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	7
Série	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	34,4 mm

Angle d'attaque κ	20 degré
Ø fixation	16 mm
Ø dents D_c	42 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	78 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	82 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,58 degré
Plaquette adaptée	ANGX10T308ZE.R
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)