

Garant
Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/7mm

Données de commande

N° commande	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Système de fraise grande avance pour **diamètres d'usinages plus petits** et **profondeurs d'utilisation supérieures**. Particulièrement **efficace grâce au nombre de dents élevé**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Angle de plongée oblique α_{max}	0,62 degré
Angle d'attaque κ	20 degré
Ø D ₃	34 mm
Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	ANGX10T308ZE.R

Perçage par interpolation a_p	1 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	7
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	32,4 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	74 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	78 mm
Ø dents D_c	40 mm
Série	Power Q
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)