

Mitutoyo**Indicateur à levier, longueur de bras palpeur 15,2 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,1/40mm**

Données de commande

N° commande	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.

Lecture 2/1000.

Mitutoyo – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

Accessoire(s):

Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Lecture	0,002 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Ecart total f_{tot}	4 μ m
Erreur de réversibilité f_u	2 μ m
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	40 mm
Plage d'indication par sens	0,1 mm
Plage de pivotement	2×110 degré
Ecart f_e	3 μ m
Force de mesure	0,15 N
Norme	Norme usine
Méetrologie	Analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Étalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG