

**Scies circulaires électroportatives sans fil, Type: GKS18V68C****Données de commande**

N° commande	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Puissante **scie circulaire sans fil 18 V avec technologie BITURBO.**

- **Adaptateur VAC intégré pour un maniement aisé. Adaptateur pivotant à 360°.**
- **Ergonomie optimale pour un contrôle et un confort maximum.**
- **Frein intelligent pour un arrêt en toute sécurité avec kick-back minimisé.**
- **Ave système 18 V professionnel pour applications légères à lourdes.**

Livraison:

Avec lame de scie, guide parallèle.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Poids	4,7 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø alésage lame de scie	30 mm
Type de batterie	Lithium-ion

Emballage	Valise (L-Boxx)
Poids sans batterie	3,8 kg
Vitesse de rotation max.	6250 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø lame de scie	190 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Profondeur de coupe max. 90°	57 mm
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	GKS 18V-68 C
Exécution	Scie circulaire à plongée
Type de produit	Scies

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Lame de scie circulaire expert for Aluminium Ø lame D 190 mm	583920 190
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseauté universel Ø lame D 190 mm	584095 190
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 190 mm	584075 190