



Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/4mm



Données de commande

N° commande	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Ø dents D_c	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	26,25 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	59 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Longueur de col L_1	32 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø queue D_s h6	25 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Angle de plongée oblique α_{max}	0,44 degré
Longueur totale L_{tot}	130 mm

Ø D ₃	27 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------