



Fraise à dresser à 90° MEV, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



Données de commande

N° commande	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Longueur totale L_{tot}	30 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,8 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Filetage attachement M	M10
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	14,25 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Perçage par interpolation Ø D_{min}	35 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Ø dents D_c	20 mm
Ø D_3	15 mm

Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------