

**Pistolet à air chaud sans fil 18 V, Type: 066611****Données de commande**

N° commande	078322 066611
GTIN	4007841066611
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Le pistolet à air chaud sans fil compact mobile heat MH 5 offre quatre programmes spécifiques à chaque application. Régulation numérique du débit d'air sur six niveaux (jusqu'à 300 l/min).

Livraison:

Pistolet à air chaud sans fil avec 1× batterie 18V/ 8,0 Ah, chargeur et valise.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Référence fabricant	MH5
Puissance absorbée	2200 W
Température de l'air	50 - 500 °C
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	18 V

Emballage	Mallette de transport
Débit volumique d'air	300 l/min
Exécution	Assortiment
Poids	660 g
Capacité de la batterie	8 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Batterie Type CAS-8	078327 CAS-8
Chargeurs Type ASC145	078328 ASC145
Chargeurs Type ASC55	078328 ASC55