

 steinel**Pistolet à air chaud sans fil 18 V, Type: 063986****Données de commande**

N° commande	078323 063986
GTIN	4007841063986
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Pistolet à air chaud sans fil 18 V avec 2 niveaux de température (300° / 500°).

Livraison:

Version sans batterie ni chargeur, valise.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Poids	680 g
Tension de la batterie	18 V
Débit volumique d'air	200 l/min
Nombre de batteries incluses	0
Emballage	Mallette de transport
Référence fabricant	MH3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Température de l'air	300 - 500 °C
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Chargeurs Type ASC55	078328 ASC55
Batterie Type CAS-8	078327 CAS-8
Chargeurs Type ASC145	078328 ASC145