

**Pistolet à air chaud sans fil 18 V, Type: 063993****Données de commande**

N° commande	078323 063993
GTIN	4007841063993
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Le pistolet à air chaud sans fil compact mobile heat MH 5 offre quatre programmes spécifiques à chaque application. Régulation numérique du débit d'air sur six niveaux (jusqu'à 300 l/min).

Livraison:

Version sans batterie ni chargeur, valise.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Puissance absorbée	2200 W
Emballage	Mallette de transport
Température de l'air	50 - 500 °C
Débit volumique d'air	300 l/min
Nombre de batteries incluses	0

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	MH5
Poids	660 g
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Chargeurs Type ASC55	078328 ASC55
Batterie Type CAS-8	078327 CAS-8
Chargeurs Type ASC145	078328 ASC145