



## Echelle d'appui télescopique, Nombre de marches: 13



### Données de commande

N° commande	966096 13
GTIN	4031405407619
Classe d'article	96Y

### Description

#### Exécution:

Echelle télescopique en aluminium avec montants robustes en tube triangulaire, anodisés et résistants à l'abrasion. Marches striées, de 80 mm de profondeur et 2 échelons de départ (50 mm). Assemblage marche/montant très résistant. Ecartement marches / échelons de 300 mm. Charge max.150 kg. Réglage en hauteur aisé grâce à la fonction télescopique intuitive. Une fois repliée, l'échelle s'adapte à tous les coffres de voitures. Avec stabilisateurs rabattables (fourni non monté).

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

Matière	Aluminium
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Longueur échelle dépliée	4,1 m
Largeur traverses	0,89 m
Hauteur de travail env.	4,9 m

Nombre de marches	13
Longueur échelle repliée	0,93 m
Poids	17,6 kg
Largeur	565 mm
Exécution marchepied	étage
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles d'appui