#### JEPSON POWER

### Lame de scie en carbure Drytec® Ø 320×25,4 mm, Nombre de dents: 72



### Données de commande

N° commande	078242 72
GTIN	4260052466957
Classe d'article	07E

## **Description**

#### **Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- · Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
- · Durée de vie très élevée.
- · Haute qualité de coupe.
- · 5× réaffûtages possibles.
- · Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236). Remarque(s):

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

# **Description technique**

Nombre de dents optimisé pour	Epaisseur matériau 2,5 – 4 mm
Largeur de coupe B	2,2 mm
Nombre de dents	72
Adapté pour	078234 réf. 8320

Type de produit Lames de scies circulaires