


**Disque abrasif adhésif (CER) Hookit 775L Non perforé, Ø 150 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	567793 120
GTIN	51125868211
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Avec **support film robuste**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

- **Résultat de ponçage plus homogène grâce à l'excellent renforcement du grain.**
- **Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.**

Utilisation:

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.

Grain abrasif de précision **Cubitron™ II** avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un **enlèvement de matière plus rapide** et un **état de surface plus homogène**.

Description technique

Ø disque	150 mm
Série	775L
Grain	120
Abrasifs	Cubitron™ II

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		