

Garant**Disque abrasif en nylon avec dos en fibre, Ø 125 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	566895 180
GTIN	4062406569235
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Disque abrasif en nylon très agressif avec stabilité des arêtes élevée grâce au dos en fibre supplémentaire. Ce disque en nylon peut ainsi être utilisé en association avec des plateaux-supports pour disques en fibre, par ex. 566650 et 566672.

Utilisation:

Idéal pour l'**enlèvement de matière sur des petits points de soudure** et pour des **travaux de nettoyage et d'ébavurage grossiers**. Pas de ponçage approximatif de la surface.

Description technique

Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Couleur	rouge
Ø disque	125 mm
Exécution	A medium
Ø alésage	22,23

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Vitesse de rotation maximale	50 m/s
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		