



Scie-sabre sans fil, Type: M18FSZ



Données de commande

N° commande	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

- **Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.**
- **Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.**

Scie-sabre sans fil:

- **Toute nouvelle génération du moteur POWERSTATE™ sans charbons pour plus d'efficacité.**
- **La protection d'accouplement brevetée empêche toute oscillation de la machine en cas de blocage de la lame de scie.**
- **Démarrage progressif piloté pour un contrôle et une rapidité maximum.**
- **Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.**
- **La semelle pivotante et réglable permet d'optimiser la position de coupe.**

Livraison:

Variante en HD Box **sans batterie ni chargeur.**

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Cadence	0 - 3000 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Longueur course	32 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids	8 kg
Référence fabricant	M18 FSZ
Nombre de batteries incluses	0
Particularité	FIXTEC, LED
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vibrations maximales suivant EN	9,9 m/s ²
Type de produit	Scies

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8

Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5