

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-819 ESD, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094354 9
GTIN	10076490614048
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-819 ESD. Combinaison parfaite entre confort, dextérité et compatibilité ESD/écran tactile. Produit de protection contre les décharges électrostatiques. En tant que composants de la chaîne de mise à la terre, ils peuvent également être portés dans des zones explosibles. Testés dermatologiquement avec Dermatest®, certification Öko-Tex.

Norme:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Taille des gants	9
------------------	---

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété électrostatique	ZED/ESD
EN 388	3121A
Matériau support	Nylon Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	195 mm
Couleur	Bleu
Poids	16,6 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages