



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1828



### Données de commande

N° commande	070243 GSR1828
GTIN	4059952559742
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Perceuses-visseuses sans fil

- **Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Éclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Poignée Softgrip.**

Excellente ergonomie et maniabilité agréable grâce au **design compact**. **Frein moteur** pour un travail précis.

#### Livraison:

Avec 3x batteries Li-Ion 18 V / 3 Ah, chargeur, L-Boxx.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Référence fabricant: GSR 18V-28

Nombre de batteries incluses: 3

Type de batterie: Lithium-ion

Tension de la batterie: 18 V

Couple max. doux: 28 Nm

Couple max. dur: 63 Nm

## Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	13 mm
Référence fabricant	GSR 18V-28
Emballage	Valise (L-Boxx)
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	3
Couple max. doux	28 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	8 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. dur	63 Nm
Poids	1,1 kg
Type de produit	Perceuses-visseuses

## Accessoires

Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12