



Kit marteau perforateur + perceuse-visseuse, Type: GSR-GBH



Données de commande

N° commande	P07838 GSR-GBH
GTIN	4059952569260
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Kit composé du marteau perforateur sans fil Professional Tools GBH 18V-21 et de la perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28. Marteau perforateur sans fil GBH 18V-21:

- **Puissance accrue grâce à un poids réduit et à une énergie d'impact supérieure.**
- **Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie sans charbons "brushless technology". L'autonomie de la batterie s'en voit augmentée de 20% par rapport au modèle précédent.**
- **Trois modes de fonctionnement différents, également pour des travaux de burinage légers.**

Caractéristiques techniques :

- **Energie de frappe max.: 2,0 J**
- **Fréquence de frappe: 0 - 5100 min⁻¹**
- **Vitesse de rotation à vide: 0 - 1800 min⁻¹**
- **Ø perçage bois / béton: 30 / 21 mm**

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28:

- **Maniement confortable grâce au design compact.**

Caractéristiques techniques :

- **Vitesse de rotation à vide: 0 - 500/0 - 1900 min⁻¹**
- **Couple max. (doux/dur) : 28/63 Nm**

- **Ø vis max.: 8 mm**
- **Ø perçage bois/acier: 38/13 mm**

Livraison:

1× perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28, 1× marteau perforateur sans fil GBH 18V-21, 2× batteries GBA 4,0 Ah, 1× chargeur rapide GAL 18V-40, 2× L-BOXX.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Marteau perforateur