

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Caméra multifonction RC2, Longueur sonde: 30m



Données de commande

N° commande	814878 30
GTIN	9120045475562
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Caméra multifonction pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès. Compatible avec tous les produits RUNPOTEC avec RTG Ø 6 mm, comme PowerRex (814868), Runposticks (814877), Runpo1 (814865) et tige en fibre de verre (814882).

- **Ecran couleur LCD TFT 3,5 pouces; Focus distance 30 mm – 80 mm.**
- **Tête de caméra avec 345000 pixels (640x480); angle d'image 64°.**
- **6x LED intégrées dans la tête de la caméra.**
- **Classe de protection IP 67 (tête de caméra et câble).**
- **Fonctionnement sur batterie ou 230V.**

Utilisation:

Idéal pour les tubes vides (à partir du Ø intérieur 14 mm), les faux plafonds, les cavités et goulottes sous plancher, les inspections d'installations et d'entretien.

Livraison:

1 Runpocam RC2 avec **câble (30 m)** et bobine dans une valise système, 1 fiche de charge USB double 230 V et 12 V de chaque (Kfz), 1 câble USB 3 m, 1 lampe hautes performances sans fil à LED de 320 lumens avec câble de charge, 1 micro carte mémoire 8 Go, 1 patin Runpo avec filetage frontal, 1 patin système, 1 kit de préhension magnétique, 1 kit de filetages de raccordement RTG Ø 6 mm, 1 crochet de préhension, 1 adaptateur flexible de 12 cm, 1 adaptateur fileté RC2.

Description technique

Résolution caméra	640×480 px
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Angle d'ouverture d'image	64 degré
Longueur sonde	30000 mm
Taille de l'affichage	3,5 pouce
Série	RC2
Affichage	LCD
Ø sonde	13 mm
Type de produit	Endoscopes