



## Scie circulaire sans fil, Type: M18FMCS66



### Données de commande

N° commande	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

Scie circulaire à métaux 66 mm:

- **Le grand collecteur de copeaux métalliques capture les résidus débris produits lors de la coupe et offre la visibilité nécessaire.**
- **La technologie de coupe à sec permet une coupe rapide, propre et sans bavures dans le métal.**

#### Livraison:

Avec chargeur M12-18FC, valise de transport.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Lames de scie circulaire adaptées, voir à partir du code art. 584075.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Capacité de la batterie	12 Ah

Vitesse de rotation max.	4000 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	1
Référence fabricant	M18FMCS66-121C
Profondeur de coupe max. 90°	66 mm
Exécution	Scie circulaire électroportative
Poids	7,5 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Ø alésage lame de scie	16 mm
Ø lame de scie	203 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Type de produit	Scies

## Accessoires

Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 190 mm	584075 190
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 350 mm	584075 350
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 210 mm	584075 210
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 160 mm	584075 160
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 230 mm	584075 230
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 300 mm	584075 300
Chargeur de batterie Type M18DFC	073840 M18DFC
Chargeur de batterie Type M1418C6	073840 M1418C6

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Lame de scie circulaire bois, denture alternéeuniversel Ø lame D 250 mm	584075 250
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC