

KERN**Balance de précision, type FCB, Plage de pesée maximale: 30000g**

Données de commande

N° commande	479512 30000
GTIN	4045761202665
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Fonctionnement sur piles et sur secteur possible. Arrêt automatique après 3 minutes.**
- **Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).**
- **Quantité: Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces. Commutation de l'affichage pièce / poids.**
- **Réception: Mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).**

KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d'interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l'échange de données et d'ordres de commande, sans nécessiter d'installation.

Double affichage à l'arrière de la balance.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Pile 081561 réf. 6LR61; batterie interne sur demande. Câble de données, imprimante sur demande.

Description technique

Profondeur	323 mm
------------	--------

Reproductibilité	0,2 g
Largeur	270 mm
Dimensions du plateau	253×227 mm
Temps de montée	3 s
Lecture	0,2 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Poids unitaire minimal	2 g
Plage de pesée maximale	0 - 30000 g
Hauteur	110 mm
Référence fabricant	FCB
Poids net	2,6 kg
Linéarité	±0,6 g
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances de précision

Services

Étalonnage DAkkSBalance Plage de pesée maximale 50	027710 50
ÉtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50