



Pantalon de soudeur PROBAN, bleu royal, Taille de confection DE: 98



Données de commande

N° commande	091597 98
GTIN	4050274859831
Classe d'article	09Y

Description

Exécution:

Les vêtements de protection **classiques** unicolores sont particulièrement **robustes** et allient **confort élevé** et bonne **respirabilité**. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d'utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d'équipements, fonderies. Le pantalon PROBAN® possède de nombreuses poches pour ranger les accessoires de travail. La ceinture est munie d'une fermeture à boutons cachés.

- **Deux poches inclinées.**
- **Poche revolver et pour mètre pliant renforcée à rabat et fermeture à bouton-pression caché.**
- **Patte de braguette avec fermeture à boutons cachés.**

Norme:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Remarque(s):

Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m² certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m² suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Description technique

Taille de confection DE	98
Sexe	Homme
Composition du tissu	100 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu	380 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur	bleu royal
Type de produit	Pantalon de soudeur