



Scie à ruban sans fil compacte, Type: M12FBS64



Données de commande

N° commande	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie à ruban sans fil FUEL™ compacte et puissante avec moteur POWERSTATE™ sans charbons pour un sciage mobile et une meilleure maniabilité.

- **Changement de ruban aisé et sans outil.**
- **Vitesse du ruban réglable progressivement à l'aide d'un interrupteur.**
- **Construction métallique robuste, crochet en métal.**
- **Eclairage à LED de la zone de coupe.**

Livraison:

Avec 2x batteries M12 B4, chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir codes art. 073816 et 073809. Lames de scie ruban adaptées disponibles sur demande.

Description technique

Longueur lame de scie ruban	776 mm
Poids	3,2 kg

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de la bande	0 - 116 m/min
Capacité de la batterie	4 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Profondeur de coupe max. 90°	64 mm
Nombre de batteries incluses	2
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	M12FBS64
Type de batterie	Lithium-ion
Largeur lame de scie ruban	13 mm
Emballage	Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 12 V
Type de produit	Scies

Accessoires

Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12