

Tournevis d'angle, Type: SHW



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 073920 SHW |
| GTIN | 4058546289027 |
| Classe d'article | 07A |

Description

Exécution:

Convient à toutes les visseuses et perceuses courantes. Engrenage en acier de haute qualité. Approche d'angle 30 mm. Le coussinet avec bride d'arrêt pour le support du couple peut pivoter progressivement de 360°. Logement magnétisé, correspond à un embout 1/4 pouce. L'adaptateur pour visseuse d'angle/perceuse est la solution idéale pour tous les vissages dans des endroits exigus et difficiles d'accès.

Livraison:

Tournevis d'angle et embouts de vissage SHOCKWAVE™ 10×25 mm.

Description technique

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Couple maximal | 225 Nm |
| Type | SHW |
| Type de produit | Adaptateur pour visseuses |

