

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/5mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215178 32/5 |
| GTIN | 4062406570118 |
| Classe d'article | 210 |

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Nombre de dents Z | 5 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Plaquette adaptée | XNEX 040308 |
| Ø dents D _c | 32 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 40 mm |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Filetage attachement M | M16 |
| Profondeur de coupe max. a _{p max} | 2 mm |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Type de queue | avec filetage |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Ramping |
| Pas des arêtes de coupe | différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1 | 219878 1 |
|---|----------|