



Pince de préhension frontale brunie à froid, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	705991 200
GTIN	4003773087243
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. **Charnière entrepassée** (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort, 5 réglages pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).

Branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l'appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Largeur mors	11 mm
Nombre de crans pour réglage	5
Serrage pour tubes	7/8 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	22 mm
Autoserrage	oui
Longueur mors	27 mm

Référence fabricant	TwinGrip
Exécution des mors	Appui en 3 points
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Type de produit	Pince multiprise sanitaire