

ejendals

Paire de gants Tegera® 77701, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094361 9
GTIN	7340118365404
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 77701. Gants de montage à surface lisse pour travaux de précision. Avec revêtement en PU à respirabilité élevée, oléofuge et hydrofuge sur la paume.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	6
EN 388	3111X
Matériau support	Nylon

Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	bleu / noir
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages