

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1235****Données de commande**

N° commande	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Visseuse sans fil robuste et maniable, très légère (seulement **1 kg**).

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur et mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 460 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	32 mm

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1 - 10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1750 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Utilisation type	Medium
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s ²
Capacité de la batterie	3 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Référence fabricant	GSB 12V-35
Couple max. doux	20 Nm
Type de moteur	Moteur sans charbons
Couple max. dur	35 Nm
Poids	1 kg
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	10,5 m/s ²
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
Chargeur de batterie Type GAL1240	073866 GAL1240