

**HOLEX****Paire de gants Pro Cut D, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094602 7
GTIN	4062406572136
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

HOLEX Pro Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles et une protection contre les risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU ainsi qu'un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. **Technologie de tricot à jauge 18.**

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures

Contenu	12
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X43D
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures