

**TMSERROR, Type: GBH18V45C****Données de commande**

N° commande	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et moteur sans charbons.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**
- **Plus léger que les produits filaire comparables grâce au système d'entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18 V 12,0 Ah.**
- **Travail confortable grâce au bouton Lock-on pour travaux de burinage continus.**
- **Puissance maximale grâce à la technologie BITURBO.**
- **Résultats précis grâce au réglage de la vitesse pour des vitesses variables.**
- **Meilleure visibilité grâce à la lampe de travail à LED.**
- **Kick Back Control pour réduire le risque de réactions soudaines de l'outil.**
- **Avec démarrage progressif, ASC et EPC pour une protection optimale de l'utilisateur.**
- **Travail flexible grâce au réglage personnalisé en fonction de l'utilisation via l'application Bosch My Tools.**

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, module Connectivity, chiffon et valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	45 mm
Poids	8 kg
Energie de frappe	12,5 J
Tension de la batterie	18 V
Forme du porte-outils	SDS Max
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups max.	2760 min ⁻¹
Référence fabricant	GBH 18V-45 C
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Queue	SDS Max
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C