

HOLEX**Paire de gants Pro Cut D / Protector, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094603 10
GTIN	4062406572211
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

HOLEX Pro Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles et une protection contre les risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU ainsi qu'un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. **Technologie de tricot à jauge 18.**

Avec protections supplémentaires du dos des mains contre les coups et les chocs légers.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures

Taille des gants	10
Contenu	12
Propriété des gants	Protection antichocs
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X43D
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures