



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: GSB1855



### Données de commande

N° commande	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais**.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible.

#### Livraison:

**Sans batterie** ni chargeur, avec L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

### Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	GSB 18V-55
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de moteur	Moteur sans charbons
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Utilisation type	Medium
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Capacité de la batterie	4 Ah
Nombre de batteries incluses	0
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1800 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 460 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Couple max. dur	55 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Poids	1,1 kg
Couple max. doux	28 Nm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	11 m/s <sup>2</sup>
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion