



Meuleuse d'angle GWX sans batterie, Type: 18V15C



Données de commande

N° commande	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

- **Simple et rapide:** changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
- **Plus de clé supplémentaire nécessaire.**
- **Gamme complète:** grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
- **Confort maximal** grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
- **Fiabilité:** les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
- **Travail propre sans rayures!** Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-Lock.

Meuleuse d'angle sans fil avec technologie BITURBO Brushless avec X-Lock:

- **Puissance identique** à celle d'un appareil filaire de 1000 à 1800 W.
- **Garantit un travail plus rapide et un enlèvement de métal plus important** qu'avec les meuleuses sans fil actuelles.
- **Sécurité accrue** grâce au système de freinage intelligent, ainsi qu'aux systèmes Kickback et Drop Control.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18

Description technique

Ø disque max.	125 mm
---------------	--------

Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Emballage	Valise (L-Boxx)
Poids	2,3 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	GWX 18V-15 C
Type de moteur	Moteur sans balais
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Particularité	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Plage de vitesses de rotation	9800 min ⁻¹
Porte-outils	Système X-LOCK
Série	Système X-LOCK
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV