



Meuleuse d'angle sans fil GWS, Type: 18V15C



Données de commande

N° commande	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

- Grâce à la nouvelle technologie BITURBO, coupe et enlèvement de métal 50% plus rapides. Aussi performante qu'une meuleuse d'angle filaire.
- Sécurité accrue grâce au système de freinage intelligent, au démarrage progressif et aux systèmes KickBack Control et Drop Control.
- Réglage des différents niveaux de vitesse via l'interface utilisateur et le module Bluetooth Connectivity.
- Possibilité d'équipement ultérieur avec le module Connectivity.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec capot de protection, bride de fixation, écrou de serrage, poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866. Batteries 18 V ProCORE adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18.

Description technique

Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Ø disque max.	125 mm

Démarrage en douceur	non
Référence fabricant	GWS 18V-15 C
Type de batterie	Lithium-ion
Protection de surcharge	oui
Arrêt kickback	oui
Emballage	Valise (L-Boxx)
Vibrations maximales suivant EN	4 m/s ²
Poids sans batterie	2,2 kg
Nombre de batteries incluses	0
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Type de moteur	Moteur sans balais
Dispositif homme-mort	non
Poids	2,2 kg
Vitesse de rotation max.	9800 min ⁻¹
Connexion à l'application	OneKey
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18