



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12FDDXK2



Données de commande

N° commande	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Perceuse-visseuse compacte sans fil avec mandrin à changement rapide.

- **Système de têtes interchangeables 4 en 1 avec quatre adaptateurs différents.**
- **Longueur de 185 mm seulement.**

Livraison:

Kit avec mandrin métallique 10 mm, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, adaptateur HEX 6 mm, 2 x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah M12 B2, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
------------------------	------

Type de batterie	Lithium-ion
Couple max. dur	34 Nm
Poids	0,9 kg
Utilisation type	Medium
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1600 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	34 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de moteur	Moteur sans charbons
Référence fabricant	M12 FDDXKIT-202X
Capacité de la batterie	2 Ah
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 400 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C