



## Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18FIW2F12



### Données de commande

N° commande	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante** et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. **Clé à chocs compacte sans fil 18 V / 5,0 Ah** de seulement 124 mm de long.

- **Modèle compact.**
- **Niveau 4 pour une combinaison optimale entre puissance et précision lors du desserrage de vis.**

#### Exécution - Descriptif:

**Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante** et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

**Description technique**

Utilisation type	Strong
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Nombre de coups 1er niveau	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Poids	5,9 kg
Couple maximal 1er niveau	102 Nm
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M18
Couple maximal 3ème niveau	339 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Couple maximal 4 <sup>ème</sup> niveau	34 Nm
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant	M18 FIW2F12
Couple maximal 2ème niveau	203 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de batteries incluses	2
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	5 Ah
Type de produit	Boulonneuses

**Accessoires**

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
-----------------------------------	----------------

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18

073816 MB18

Chargeur de batterie Type M1218C

073840 M1218C