



Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18ONEFFDS



Données de commande

N° commande	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. La visseuse à percussion sans fil 1 pouce M18 FUEL™ ONEKEY™ avec circlip délivre un couple de serrage jusqu'à 2576 Nm et remplace les appareils filaires, à essence et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

- **Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security** permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.

Exécution - Descriptif:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

Livraison:

1 × batterie M18 HB12 12,0 Ah, chargeur M12-18 FC, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 1440 min ⁻¹
Couple maximal 3 ^{ème} niveau	1966 Nm
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	11,1 kg
Couple maximal 4 ^{ème} niveau	2576 Nm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Capacité de la batterie	12 Ah
Nombre de coups 3 ^{ème} niveau	0 - 1200 min ⁻¹
Nombre de coups 2 ^{ème} niveau	0 - 930 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Référence fabricant	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Connexion à l'application	OneKey
Nombre de coups 1er niveau	0 - 750 min ⁻¹
Dimensions du porte-outils	1 pouce
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M42
Type de batterie	Lithium-ion
Couple maximal 2 ^{ème} niveau	1254 Nm
Utilisation type	Heavy Duty
Couple maximal 1er niveau	1180 Nm
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type FE80-BC

073845 FE80-BC