

Mitutoyo**Comparateur de sécurité, Plage de mesure / Ø boîtier: 0,5/55mm**

Données de commande

N° commande	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation Ø8h66.

Description technique

Norme	Norme usine
Ø corps max	55 mm
Etalonnage	C1
Course libre	3,5 mm
Plage de mesure	0,5 mm
Force de mesure	0,4 - 1,4 N
Résolution	0,01 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	7 µm

Métrologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3 mm	023000 3

Accessoires

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 10	434910 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 15	434900 15
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1

Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 17	434910 17
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 39	434900 39
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4

Touche en acier Type 13	434900 13
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 14	434900 14
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5