

Mitutoyo**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 5/58mm**

Données de commande

N° commande	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.

Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié.

Exécution très précise.

Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**.

Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Plage de mesure	5 mm
Ø corps max	58 mm
Norme	Norme usine

Étalonnage	C2
Lecture 1 tour	0,2 mm
Force de mesure	0,4 - 1,5 N
Résolution	0,001 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	10 µm
Métrologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	023020 5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Verre pour comparateur Type 58	432010 58
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 58 mm	434836 58