



Cutter universel CutiX[®] avec manche en magnésium et 3 lames, 18 mm, Longueur totale: 165mm



Données de commande

N° commande	845051 165
GTIN	4003773087533
Classe d'article	86E

Description

Exécution:

Compagnon fiable avec stabilisation unique de la lame. Rail de stabilisation innovant et à déploiement variable. Boîtier en magnésium robuste et durable. Léger comme le plastique, résistant comme l'aluminium moulé sous pression. Cœillet de fixation pour la sécurité des outils. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm.

Avantage(s):

- **Coulisseau plat et ergonomique séparé pour la lame et le rail de stabilisation. Aucun actionnement accidentel du coulisseau.**
- **Stabilisation unique de la lame. Exercent une pression ciblée sans risque de blessures. Aucun cintrage ni aucune cassure involontaire de la lame.**

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.

Description technique

Epaisseur lame	0,5 mm
Nombre de lames	3
Longueur lame	100 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Longueur totale	165 mm
Largeur lame	18 mm

Matériau poignée	Magnésium
Type de produit	Cutters

Accessoires

Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 10	845010 10
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "longlife" Nombre 10	845015 10
Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, "experience" Nombre 10	845016 10
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 50	845018 50
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "longlife" Nombre 50	845019 50
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre 10	845021 10
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre 50	845023 50