

# AEG

## Boulonneuse, Type: BSS1812



### Données de commande

N° commande	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Poignée Softgrip.**
- **Crochet de ceinture.**

#### Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

#### Remarque(s):

Batterie de rechange adaptée, voir codes art. 073846 – 073848. Kits de base batterie, voir code art. 073844.

### Description technique

Tension de la batterie	18 V
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce

Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups 1er niveau	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Couple maximal 1er niveau	280 Nm
Référence fabricant	BSS 18S12BL
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type B 18 V
Utilisation type	Strong
Type de produit	Boulonneuse