



Tournevis à cliquet sans fil, Type: M12FHIR14



Données de commande

N° commande	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet

- Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
 - Eclairage à LED de la zone de travail.
 - Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
- Tournevis à cliquet sans fil haute vitesse compact avec régulateur de vitesse sensible.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Description technique

Utilisation type	Strong
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Poids	1 kg

Nombre de batteries incluses	0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	12 V
Forme	Tournevis à cliquet
Couple max. dur	47 Nm
Référence fabricant	M12FHIR14
Porte-outils	Carré 1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
---	-------------